


**VNMG 160404, Tipo: CA510**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 590 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PQ
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura