

Garant**CC. T 120408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	SM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura