

HOLEX®
VNMG 160404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Classe articolo	22D

Descrizione

VNMG 160404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitruccioli: PM

 Profondità di taglio a_p : 0,75 - 3,5 mm

 Avanzamento f : 0,08 - 0,45 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	PM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,75 - 3,5 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,45 mm/gir,

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro