

**VNMG 160404, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Impiego principale	M
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura