


VNMG 160404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Classe articolo	22D

Descrizione

VNMG 160404 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,75 - 4 mm

Avanzamento f : 0,08 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,75 - 4 mm
Rompitrucioli	MM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	M

Tipo	HBX130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro