

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min

Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura