

 **KOMET****Testina di foratura KOMET KUB Centron®, Ø DC: 63mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236650 63 |
| GTIN | 4047109081765 |
| Classe articolo | 24L |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Centatura con punta pilota e pattini di guida.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Ø dei pattini di guida adatto all'inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il Ø del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.**

Uso:

- **Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.**
- **Con punta pilota n. art. 236655 – 236657.**
- **Con inserti n. art. 236740 – 237080.**

Per:

Corpo base n. art. 236652 – 236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).

A partire dal Ø 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al Ø).

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Set di viti per inserti | 239655 15IP (6,3 Nm) |
| Numero taglienti Z | 1 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Dimensione corpo base | 55 |
| Dimensione punta pilota | 46 |
| Codice ISO Inserto | WOEX 080404 |
| Vite per corpo base | 239655 20IP2 |
| Serie | KUB Centron® |
| Ø Nominale D | 63 |
| Utilizzo foro | Centratura |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46 | 236655 46 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP | 239655 15IP |
| Punta pilota in metallo duro KOMET KUB Centron® Modello 46 | 236657 46 |
| Punta pilota KOMET KUB Centron® in HSS Modello 46 | 236656 46 |
| Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm | 236654 55 |
| Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm | 659874 50 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm | 236652 55 |
| Corpo base KOMET® Ø DC 55 mm | 236653 55 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP2 | 239655 20IP2 |

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600