

Garant**Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: HW63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237568 HW63
GTIN	4045197816450
Classe articolo	29W

Descrizione

Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm HW63 Ø esterno D₁: 55 mm
Sporgenza totale A: 50 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D ₁	55 mm
Attacco	HW63
Sporgenza totale A	50 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino