

**Garant****Set di barenì di precisione Ø 9,75-30,1 mm, Attacco: HSK63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237566 HSK63
GTIN	4045197816702
Classe articolo	29W

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **testina digitale** n. art. 237568, **unità di visualizzazione digitale** n. art. 237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.

**Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

**Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul Ø.**

Regolazione Ø con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.

**Per Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Uso:**

Con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

**Fornitura:**

1 testina: n. art. 237568 HSK63

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

1 visualizzazione digitale: n. art. 237601

**Ricambi:**

Vite per inserti n. art. 219830.

**Raccomandazioni:**

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Passaggio interno per LR: sì

**Descrizione tecnica**

Attacco	HSK63
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Tipo di batteria	LR3
Numero di batterie contenute	1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

**Accessori**

Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm Attacco HSK63	237568 HSK63
Barra alesatrice	237632
Barra alesatrice	237630
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice	237636
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Portainserito per ponti	237565
Unità di visualizzazione digitale	237601
Set senza attacco Ø 9,75-164 mm	237598