

Garant**Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: HSK63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237568 HSK63
GTIN	4045197816481
Classe articolo	29W

Descrizione

Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm HSK63 Ø esterno D₁: 55 mm
Lunghezza utile L₁: 69 mm
Sporgenza totale A: 95 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	69 mm
Attacco	HSK63
Ø Esterno D ₁	55 mm
Sporgenza totale A	95 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

