

Garant
**Set di barenì di precisione digitali con portamandrino Ø 9,75 – 88,1 mm,
Attacco: HW63**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Classe articolo	29W

Descrizione
Esecuzione:

Con **testina digitale** n. art. 237568, **unità di visualizzazione digitale** n. art. 237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.

Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul Ø.

Regolazione Ø con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.

Per Ø 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

Fornitura:

1 testina: n. art. 237568 HW63

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

1 visualizzazione digitale: n. art. 237601

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Attacco	HW63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Barra alesatrice regolabile	237640
Barra alesatrice	237636
Barra alesatrice regolabile	237642
Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm Attacco HW63	237568 HW63
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice	237632
Portainserito per ponti	237565
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice	237630
Set senza attacco Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Unità di visualizzazione digitale	237601