

Garant**Set di barenì di precisione digitali con portamandrino Ø 9,75 – 88,1 mm,
Attacco: BT40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Con **testina digitale** n. art. 237568, **unità di visualizzazione digitale** n. art. 237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.

Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul Ø.

Regolazione Ø con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.

Per Ø 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

Fornitura:

1 testina: n. art. 237568 BT40

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

1 visualizzazione digitale: n. art. 237601

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Attacco	BT40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Barra alesatrice	237632
Barra alesatrice regolabile	237640
Barra alesatrice	237630
Barra alesatrice	237636
Portainserito per ponti	237565
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice regolabile	237642
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm Attacco BT40	237568 BT40
Unità di visualizzazione digitale	237601
Set senza attacco Ø 9,75 – 88,1 mm	237599