

**Garant**
**Testina di alesatura interna Micro Ø digitale 0,3 – 7,1 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237493
GTIN	4045197816436
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

Testine di alesatura **digitali** con **possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul Ø** mediante **unità di visualizzazione digitale n. art. 237601** (da ordinare separatamente).

Regolazione Ø con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.

**Uso:**

Con inserto per taglio n. art. 237621, adattatore n. art. 237624 e inserto n. art. 237625.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	4 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	25 mm
Ø Codolo D <sub>2</sub>	10 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

