

Garant**Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: SK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Classe articolo	29W

Descrizione

Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm SK40 Ø esterno D₁: 55 mm
Lunghezza utile L₁: 70 mm
Sporgenza totale A: 90 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	70 mm
Attacco	SK40
Ø Esterno D ₁	55 mm
Sporgenza totale A	90 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

