

Garant**Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: BT40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237568 BT40
GTIN	4045197816474
Classe articolo	29W

Descrizione

Testina di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm BT40 Ø esterno D₁: 55 mm
Lunghezza utile L₁: 63 mm
Sporgenza totale A: 90 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D ₁	55 mm
Lunghezza utile L ₁	63 mm
Attacco	BT40
Sporgenza totale A	90 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

