

**VNMG 160408, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Classe articolo	25E

Descrizione

VNMG 160408 CA6525 Tipo: CA6525
Rompitrucioli: MS
Profondità di taglio a_p : 0,75 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,75 - 2,5 mm
Rompitrucioli	MS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Impiego principale	M

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura