


Garant**CC. T 09T304, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitrucioli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura