

## HEDI

### Avvolgicavo per F, B, PL e CZ, Modello: 10N



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081195 10N
GTIN	4003644016976
Classe articolo	08B

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Montaggio semplice a parete o a soffitto con **inclinazione di 150°**.

**Funzione:**

IP24: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

**Uso:**

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

**Nota:**

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

#### Descrizione tecnica

Lunghezza	325 mm
Classe del cavo	H07RN-F
Potenza nominale srotolato	2000 (16 A) W
Materiale corpo	Plastica

Altezza	275 mm
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Modello	10N
Larghezza	185 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Lunghezza cavo	10 m
Tensione nominale	250 V
Grado di protezione IP	IP 24
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	E
Tipo di prodotto	Avvolgicavo