

**Garant**
**Portainseri eco-QT, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2025X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale  $L_4$ : 32 mm

Lunghezza della testina  $L_1$ : 32 mm

Lunghezza complessiva L: 91 mm

Sottopiacchetta: 259031 19

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2025X08
Misura inserto	8 mm

Sottoplacchetta	259031 19
Inserto adatto	WN.. 0804..
Vite per sottoplacchetta	259025 1
Staffa	259038 10
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	91 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio	259354
Sottoplacchetta	259214
Staffa di fissaggio Modello 10	259038 10
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259025 1
Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Sottoplacchetta	259218
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500

Sottoplacchetta Modello 19	259031 19
Vite per sottoplacchetta	259167