

**CCMT 060202, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura