

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 24
GTIN	4047109226975
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Dimensione corpo base	20
Codice ISO Inserto	SOEX 060306
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Dimensione punta pilota	40
Vite per corpo base	239653 8IP8

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	24
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP8	239653 8IP8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP