

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 33,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 33,2
GTIN	4047109226920
Classe articolo	24L

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Vite per corpo base	239653 15IP
Codice ISO Inserto	SOEX 110508
Set di viti per inserti	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Dimensione punta pilota	50
Dimensione corpo base	33

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	33,2
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239652 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239653 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8