

 KOMET
**Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 33mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236652 33
GTIN	4047109076266
Classe articolo	24K

**Descrizione****Esecuzione:**

- Sicuro 6×D.
- Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
- Esecuzione codolo ABS.

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

**Nota:**

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Per testina di foratura	33 - 39,2 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	255 mm
Ø Corpo base d <sub>1</sub>	32 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	215 mm
Ø Nominale D	33
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	6×D
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

