

Garant
Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2525X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 105,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 19

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 3
Spina elastica	259046 1
Sottoplacchetta	259031 19
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Inserto adatto	WN.. 0804..
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Dim. codolo	25 mm
Leva	259015 3
Codice ISO portautensile	PWLN/R/L 2525X08
Lunghezza complessiva L	105,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 3	259018 3
Sottopiacchetta Modello 19	259031 19
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 3	259015 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3