


**KNUX 160405L Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251092 HBX020 |
| GTIN            | 4045197664037 |
| Classe articolo | 22D           |

**Descrizione**

KNUX 160405L Set di 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PG

Formatruciolo: 3,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,7 mm/gir,      |
| Rompitrucioli                                    | PG                     |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1 - 6 mm               |
| Raggio di curvatura                              | 0,5 mm                 |
| Formatruciolo                                    | 3,2 mm                 |
| Impiego principale                               | P                      |
| Tipo   | HBX020                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 300 m/min         |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura            |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio              | HM                    |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2                     |
| Codice ISO Inserto               | KNUX 160405L          |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura |