

## Linea di prolunga per F, B, PL, CZ, 250 V, Modello: 25N



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081183 25N
GTIN	4007123251513
Classe articolo	08B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Omologato per l'impiego all'aperto e in locali umidi (IP44).**

Con prese per i **paesi F, B, PL e CZ**. Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.

**Cavo di gomma in neoprene** con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d'acqua.

#### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

### Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	25 m
Materiale del cavo	Neoprene
Per i paesi	F; B; PL; CZ
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F
Modello	25N

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	E
Attributo del nome del prodotto	250 V
Tensione di rete	250 V
Tipo di prodotto	Prolunga

---

## Accessori

Sistema sospeso per cavi CableFix Modello XL	081191 XL
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello S	081191 S
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello L	081191 L