



**KNUX 160405L Set di 10 pezzi, Tipo: HBX130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251092 HBX130
GTIN	4045197664051
Classe articolo	22D

**Descrizione**

KNUX 160405L Set di 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MG

Formatruciolo: 3,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	MG
Formatruciolo	3,2 mm
Raggio di curvatura	0,5 mm
Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,2 - 0,7 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 6 mm
Tipo	HBX130
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura