


KNUX 160410R Set di 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251056 HBX130
GTIN	4045197663856
Classe articolo	22D

Descrizione

KNUX 160410R Set di 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,2 - 0,7 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Rompitrucioli	MM
Formatruciolo	2,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBX130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura