

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/08mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Set di molle	259044 2
Misura inserto	8 mm
Vite per leva	259018 2
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 2
Sottoplacchetta	259031 40
Lunghezza della testina L ₁	23 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 3232 P08
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500