

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 26
GTIN	4047109226999
Classe articolo	24L

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Dimensione punta pilota	30
Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z	2
Codice ISO Inserto	SOEX 07T308
Dimensione corpo base	26
Vite per corpo base	239653 8IP9

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	26
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP9	239653 8IP9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP