

 **KOMET****Corpo base KOMET®, 4xD, Ø DC: 65mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236653 65 |
| GTIN | 4047109095939 |
| Classe articolo | 24K |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 4xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------|
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 375 mm |
| Lunghezza utile L_1 | 295 mm |
| Per testina di foratura | 65 - 71 mm |
| Ø Corpo base d_1 | 63,5 mm |
| Ø Codolo ABS® D_s | 80 mm |
| Ø Nominale D | 65 |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4xD |
| Codolo | ABS |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

