



## KNUX 160410L Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Classe articolo	22D

### Descrizione

KNUX 160410L Set di 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Formatruciolo: 2,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Formatruciolo	2,2 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,2 - 0,7 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura