

Portainserti CKJNR 93°, per inserti KNUX.., a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L_4	30 mm
Sottoplacchetta	259031 4
Set di molle	259044 3
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 2020K16
Lunghezza della testina L₁	32 mm
Misura inserto	16 mm
Spina elastica	259046 3
Vite per staffa	259021 3
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	KNUX 1604 R/L
Staffa	259038 16
Lunghezza complessiva L	125 mm
Normativa	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no



Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Sottoplacchetta Modello 4	259031 4
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Set di molle10 pezzi Modello 3	259044 3
Molla Modello 3	259046 3
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600
Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4