

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	30 mm
Sottopiacchetta	259031 4
Set di molle	259044 3
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 2020K16
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Misura inserto	16 mm
Spina elastica	259046 3
Vite per staffa	259021 3
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Staffa	259038 16
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Molla Modello 3	259046 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Sottoplacchetta Modello 4	259031 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600