

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/08mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Inserto adatto	WN.. 0804..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Misura inserto	8 mm
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 2020K08
Sottopiacchetta	259031 40
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Leva Modello 2	259015 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500