

 **KOMET****Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 36mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236651 36 |
| GTIN | 4047109227095 |
| Classe articolo | 24L |

Descrizione**Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Set di viti per inserti | 239652 15IP2 (2,8 Nm) |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Dimensione punta pilota | 70 |
| Dimensione corpo base | 33 |
| Codice ISO Inserto | SOEX 110508 |
| Vite per corpo base | 239653 15IP |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Serie | KUB Centron® |
| Ø Nominale D | 36 |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP | 239652 15IP |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP | 239653 15IP |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |