



Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236651 27
GTIN	4047109227002
Classe articolo	24L

Descrizione

Esecuzione:

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9×D.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vite per corpo base	239653 8IP9
Codice ISO Inserto	SOEX 07T308
Numero taglienti Z	2
Dimensione corpo base	26
Dimensione punta pilota	40

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	27
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 8IP9	239653 8IP9