

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di molle	259044 3
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Misura inserto	16 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Vite per staffa	259021 3
Sottoplacchetta	259031 4
Staffa	259038 16
Spina elastica	259046 3
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 2525M16
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Molla Modello 3	259046 3
Sottoplacchetta Modello 4	259031 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600