

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/08mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Spina	259049 2
Sottoplacchetta	259031 41
Inserto adatto	WN.. 0804..
Set di viti	259023 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	31 mm
Dimensione codolo	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 12
Codice ISO portautensile	MWLNR/L 2525M08
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Spina Modello 2	259049 2
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500