

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 3
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	259031 4
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Staffa	259038 16
Vite per staffa	259021 3
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 3232P16
Spina elastica	259046 3
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Sottopiacchetta Modello 4	259031 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Molla Modello 3	259046 3
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600