

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/08mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PWLNLR/L 3232 P08
Sottopiacchetta	259031 40
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza della testina L ₁	23 mm
Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	32 mm
Leva	259015 2
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500