


KNUX 160410L Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251098 HBX020
GTIN	4045197664112
Classe articolo	22D

Descrizione

KNUX 160410L Set di 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PG

Formatruciolo: 3,2 mm

Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,7 mm/gir,
Rompitrucioli	PG
Formatruciolo	3,2 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura