



Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 38mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236651 38
GTIN	4047109227118
Classe articolo	24L

Descrizione

Esecuzione:

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilinearità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOEX 120508
Dimensione corpo base	33
Numero taglienti Z	2
Dimensione punta pilota	60
Vite per corpo base	239653 15IP
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	38
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239653 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600