

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 29mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 29
GTIN	4047109227026
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Codice ISO Inserto	SOEX 07T308
Dimensione punta pilota	60
Dimensione corpo base	26
Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vite per corpo base	239653 8IP9

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	29
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP9	239653 8IP9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1