

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0604..
Vite per leva	259018 6
Set spine elastiche	259047 3
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1616H06
Leva	259015 9
Lunghezza della testina L ₁	16 mm
Sottoplacchetta	259031 25
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Set di molle	259044 5
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottopiacchetta Modello 25	259031 25
Leva Modello 9	259015 9
Vite per leva Modello 6	259018 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500