

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/08mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spina	259049 5
Codice ISO portautensile	A32S MWLNR/L08
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Staffa di fissaggio	259038 12
Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Sottopiacchetta	259031 41
Set di viti	259023 3
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Spina Modello 5	259049 5
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Set di viti 10 pezzi Modello 3	259023 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500