

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 20
GTIN	4047109226937
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Dimensione corpo base	20
Dimensione punta pilota	10
Vite per corpo base	239653 8IP8
Codice ISO Inserto	SOEX 060306
Numero taglienti Z	2
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	20
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP8	239653 8IP8
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0