

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PWLNLR/L 2020K06
Misura inserto	6 mm
Vite per leva	259018 6
Leva	259015 9
Set spine elastiche	259047 3
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	16 mm
Sottopiacchetta	259031 25
Set di molle	259044 5
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 25	259031 25
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Vite per leva Modello 6	259018 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Leva Modello 9	259015 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500