

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/08mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di viti	259023 2
Misura inserto	8 mm
Sottopiacchetta	259031 41
Dimensione codolo	32 mm
Staffa di fissaggio	259038 12
Spina	259049 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Codice ISO portautensile	MWLNR/L 3232P08
Inserto adatto	WN.. 0804..
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Spina Modello 2	259049 2
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500