

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0604..
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Misura inserto	6 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Leva	259015 14
Vite per leva	259018 10
Codice ISO portautensile	A20Q PWLNR/L06
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Vite per leva Modello 10	259018 10
Leva Modello 14	259015 14
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500